

STYLEA

5925UOI075L51-11 DOM20x43,6

EAN 4031582335941

Въртящо колело с фиксатор на колелото, Корпус от полиамид, с отвор за закрепване на мебелни сглобки. Корпус на колелото от полиамид, плъзгащ лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	75 мм
Ширина на гумите	8 мм
Ширина на колелото	54 мм
Отвор в центъра	11 мм
Купол-Ø	20 мм
Издаване напред	38 мм
Интерференция на въртенето	174 мм
Конструктивна височина	89 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN_12528
Тегло	0.133 кг
Кръгов радиус	87 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 65
Динамична товароносимост	50 кг
Статична товароносимост	100 кг

Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ●
Защита от ръжда	● ● ● ● ○

Устройство и монтаж

