

# AGILA TWIN

2977POO075P30-11

EAN 4031582452716



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Roda giratòria amb fre total, posterior, Suport de xapa d'acer, zincat, rodament giratori de dues fileres de boles, forat passant. Nucli de roda de polipropilè, caixa llisa

## Dades tècniques

Diàmetre de la roda	75 mm
Ample de la roda	25 mm
Forat passant	11 mm
Desplaçament	31.4 mm
Dià.m.d. radi giratori	198 mm
Altura total	99 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12530
Duresa de la banda de rodolament	Shore D 65
Capacitat de càrrega	100 kg

## Avantatges en un cop d'ull

Resistència a la rodadura	○ ○ ○ ○ ○
Soroll en moviment	○ ○ ○ ○ ○
Desgastament	○ ○ ○ ○ ○
Protecció contra l'oxidació	○ ○ ○ ○ ○