

# ALPHA

## 3470HUR100P62

EAN 4031582453096

Roda giratòria, Suport de xapa d'acer, zincat, rodament giratori de dues fileres de boles, Placa protectora del rodament giratori, platina de fixació. Roda híbrida "SYNTECH", nucli de roda i banda de rodolament de poliamida, amb centre de goma dura elàstica reductora de sorolls, coixinet de rodets

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto pot ser diferent de producte original

### Dades tècniques

Diàmetre de la roda	100 mm
Ample de la roda	36 mm
Mesura de platina	105 x 80 mm
Distància de forats	80/77 x 60 mm
Diàmetre de forat	9 mm
Desplaçament	40 mm
Diàm.d. radi giratori	180 mm
Altura total	128 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12532
Pes de la roda	1.007 kg
Radi giratori	90 mm
Duresa de la banda de rodolament	Shore D 75
Capacitat de càrrega	160 kg
Cap. de càrrega estàtica	320 kg

### Avantatges en un cop d'ull

Resistència a la rodadura	● ● ● ○ ○
Soroll en moviment	● ● ● ● ●
Desgastament	● ● ● ○ ○
Protecció contra l'oxidació	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Estructura i muntatge



# ALPHA

3470HUR100P62

EAN 4031582453096



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Estructura i muntatge

