



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 347BUFR100P62 180° OH 130

EAN 4031582453737

Roda giratòria amb fre direccional que depèn de la força i fre total, Suport de xapa d'acer, zincat, rodament giratori de dues fileres de boles, Placa protectora del rodament giratori, platina de fixació. Nucli de roda de poliamida, banda de rodadura de goma elàstica, sense deixar petjada, coixinet de rodets



La foto pot ser diferent de producte original

### Dades tècniques

Diàmetre de la roda	100 mm
Ample de la roda	34 mm
Ample de la roda	75 mm
Mesura de platina	105 x 80 mm
Distància de forats	80/77 x 60 mm
Diàmetre de forat	9 mm
Desplaçament	40 mm
Diàmetre d. radi giratori	246 mm
Altura total	130 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Norma	EN_12532
Pes de la roda	1.04 kg
Radi giratori	123 mm
Duresa de la banda de rodolament	Shore A 64
Capacitat de càrrega	160 kg
Cap. de càrrega estàtica	360 kg

### Avantatges en un cop d'ull

Resistència a la rodadura	● ● ● ○ ○
Soroll en moviment	● ● ● ● ●
Desgastament	● ● ● ○ ○
Protecció contra l'oxidació	● ● ● ○ ○