

LEVINA CARE

5344PJP100R36-32S35 D 9002 4xM6

EAN 4031582500929

Roda giratòria amb fre central, total o direccional, Suport de poliamida, coixinet de boles a precisió en cap giratori, eix de roda cargolat, Espiga amb forat per acollir barres perfilades hexagonals, versió curta. Nucli de roda de polipropilè, banda de rodolament de TENTEprene (goma termoplàstica), gris, no deixa petjada amb plaques anti-fils, coixinet de boles a precisió

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto pot ser diferent de producte original

Dades tècniques

Diàmetre de la roda	100 mm
Ample de la roda	32 mm
Ample de la roda	59 mm
Diàmetre de l'espiga	36 mm
Altura de l'espiga	51 mm
Diàmetre de domo	59 mm
Desplaçament	36 mm
Diàm.d. radi giratori	88 mm
Altura total	137 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Norma	EN_12530
Pes de la roda	0.65 kg
Radi giratori	44 mm
Duresa de la banda de rodolament	Shore A 87
Capacitat de càrrega	100 kg
Cap. de càrrega estàtica	200 kg

Avantatges en un cop d'ull

Resistència a la rodadura	● ● ● ● ●
Soroll en moviment	● ● ● ● ○
Desgastament	● ● ● ○ ○
Protecció contra l'oxidació	● ● ● ○ ○