

INTEGRAL TWIN

1940PJP100R05-32

EAN 4031582382730

Roda giratòria, suport de xapa d'acer, rodament de boles a precisió en cap giratori, amb coberta sintètica, Fixació per montar en tubs verticals. Nucli de roda de polipropilè, banda de rodolament de TENTEprene (goma termoplàstica), gris, no deixa petjada amb plaques anti-fils, coixinet de boles a precisió

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto pot ser diferent de producte original

Dades tècniques

Diàmetre de la roda	100 mm
Ample de la roda	15 mm
Diàmetre de l'espiga	32 mm
Altura de l'espiga	45 mm
Desplaçament	31 mm
Diàm.d. radi giratori	162 mm
Altura total	129 mm
Temperatura	- 30 / + 60 °C
Norma	EN_12530
Pes de la roda	1.058 kg
Radi giratori	81 mm
Duresa de la banda de rodolament	Shore D 40
Capacitat de càrrega	100 kg
Cap. de càrrega estàtica	200 kg

Avantatges en un cop d'ull

Resistència a la rodadura	● ● ● ○ ○
Soroll en moviment	● ● ● ○ ○
Desgastament	● ● ● ● ○
Protecció contra l'oxidació	● ● ● ○ ○

Estructura i muntatge

