

# STYLEA

5920XGI065L51-10 DOM32

EAN 4031582344783

Drejelige hjul, Gaffel af polyamid  
 , med snaplås. Hjulfælg: Polyamid  
 Hjulbane: TENTEprene (sort thermoplastisk gummi), glideleje, elektrisk ledende



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Illustrationen kan afvige fra originalen

## Tekniske data

Hjul-Ø	65 mm
Hjulbredde	7 mm
Hjulbredde	42 mm
Centerhul-Ø	10 mm
DOM-Ø	32 mm
Udfaldsdiameter	106 mm
Byggehøjde	68 mm
Temperaturinterval	- 10 / + 40 °C
Standard	EN_12528
Udfaldsradius	53 mm
Hjulbane hårdhed	Shore A 87
Belastning (dynamisk)	50 kg
Belastning (statisk)	100 kg

## Struktur og montering



## Egenskaber/fordele

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○