

# STYLEA

5920UOI075L51-10 DOM20

EAN 4031582310962

Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polyamid, Gleitlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Abbildung kann vom Original abweichen

## Technische Daten

Rad-Ø	75 mm
Radbreite	8 mm
Rollenbreite	54 mm
Rückenloch	10 mm
Dom-Ø	20 mm
Ausladung	30 mm
Störkreis-Ø	124 mm
Bauhöhe	77 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN_12528
Eigengewicht	0.119 kg
Störkreisradius	62 mm
Härte der Lauffläche	Shore D 65
Tragfähigkeit	50 kg
Tragfähigkeit (statisch)	100 kg

## Aufbau & Befestigung



## Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○