

STYLEA

5925UJI065L51 DOM32 ALU

EAN 4031582311112

Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch.
Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), Gleitlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	65 mm
Radbreite	8 mm
Rollenbreite	43 mm
Rückenloch	10 mm
Dom-Ø	32 mm
Ausladung	25 mm
Störkreis-Ø	154 mm
Bauhöhe	68 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN_12528
Eigengewicht	0.106 kg
Störkreisradius	77 mm
Härte der Lauffläche	Shore A 87
Tragfähigkeit	50 kg
Tragfähigkeit (statisch)	100 kg

Aufbau & Befestigung



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○