

# KAPPA FLEX

9850FCP200P63 Sh92A TFR

EAN 4031582485387

Lenkrolle, Plattenbefestigung. Radkörper aus Gusseisen, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Ultratech, besonders geeignet für höhere Geschwindigkeiten von bis zu 16 km/h, Präzisionskugellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Abbildung kann vom Original abweichen

## Technische Daten

Rad-Ø	200 mm
Radbreite	50 mm
Plattenabmessung	140 x 110 mm
Plattenlochabstand	105 x 80 mm
Plattenloch	13 mm
Rückenloch	105 x 80 mm
Ausladung	100 mm
Störkreis-Ø	400 mm
Bauhöhe	272 mm
Bauhöhe mit Last	237 mm
Temperaturbereich	-20 / +60 °C
Norm	EN_12533
Eigengewicht	11 kg
Störkreisradius	200 mm
Härte der Lauffläche	Shore A 92
Tragfähigkeit	900 kg
Tragfähigkeit (statisch)	1200 kg

## Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○