

STYLEA

5925UJI075L51-10 DOM20

EAN 4031582311143

Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch.
Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), Gleitlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	75 mm
Radbreite	8 mm
Rollenbreite	54 mm
Rückenloch	10 mm
Dom-Ø	20 mm
Ausladung	30 mm
Störkreis-Ø	174 mm
Bauhöhe	77 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN_12528
Eigengewicht	0.152 kg
Störkreisradius	87 mm
Härte der Lauffläche	Shore A 87
Tragfähigkeit	50 kg
Tragfähigkeit (statisch)	100 kg

Aufbau & Befestigung



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○