

COMPACTA

2198PJI025P60-40,5x19

EAN 4031582418583



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse vernietet, Plattenbefestigung.

Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Gleitlager



Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	25 mm
Radbreite	13 mm
Rollenbreite	17 mm
Plattenabmessung	40 x 17 mm
Plattenlochabstand	30 mm
Plattenloch	4,5 mm
Bauhöhe	28 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN_12530
Eigengewicht	0.022 kg
Härte der Lauffläche	Shore A 75
Tragfähigkeit	10 kg
Tragfähigkeit (statisch)	20 kg

Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○