

STYLEA

5920UOI065L51 DOM27 ALU

EAN 4031582335859

Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polyamid, Gleitlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	65 mm
Radbreite	7 mm
Rollenbreite	46 mm
Rückenloch	10 mm
Dom-Ø	27 mm
Störkreis-Ø	106 mm
Bauhöhe	68 mm
Temperaturbereich	- 10 / + 40 °C
Norm	EN_12528
Eigengewicht	0.095 kg
Störkreisradius	53 mm
Härte der Lauffläche	Shore D 75
Tragfähigkeit	50 kg
Tragfähigkeit (statisch)	100 kg

Aufbau & Befestigung



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○