TENTE Industrial



La solution Mobilité

e-drive Assistance motorisée au démarrage

TENTE®

Better Mobility. Better Life.

e-drive

Déplacez facilement et sans effort vos charges lourdes avec cette assistance au démarrage efficace



Données techniques

Hauteur roulette:	170 mm
Longueur max.:	max. 315 mm
(poignée d'urgence activée)	
Largeur:	190 mm
Hauteur (retractée):	145 mm
Pression au sol max.:	± 15 mm
Capacité de charge:	400 N
Poids:	6 kg
Indice de protection:	IP X4

Charge minimale: 40 kg
Charge maximale: 400 kg

Créez de la valeur ajoutée sur votre chariot

- Créez de la valeur ajoutée sur votre chariot
- Augmentez la productivité humaine en économisant les efforts
- Rentabilité rapide en réduisant les arrêts maladie pour TMS
- Commande intuitive, adaptable sur chariots existants
- Prévention santé et sécurité. Prévient des riques de blessures dos, épaule
- Amélioration de la stabilité pendant les déplacements
- Ajustement de la vitesse (avant et arrière) pendant les opérations

La position haute permet de conserver toute la flexibilité d'utilisation du chariot.

Commande design ergonomique avec indicateurs par LED

Installation flexible (horizontale ou verticale) pour tubes ou surfaces planes.

TENTE Industrial

TENTE®
Better Mobility. Better Life.

TENTE SAS
11 rue de l'Orme Brisé- PRINGY
77986 ST FARGEAU PTHIERRY Cedex
Telefon: +33 (0) 160 65 23 00
Telefax: +33 (0) 160 65 23 41
E-Mail: info@tente.fr
Internet: **www.tente.fr**

e-drive assistance motorisée

Aide au démarrage


(1)



e-drive Assistance au démarrage:

(1) Roulette e-drive
(2) Unité de contrôle
(3) Commande manuelle
(4) Kits de montages pour tubes (différents diametres disponibles) ou surface plane
(5) Module batterie 14 Ah avec chargeur (6) (e-drive est aussi compatible avec d'autres capacités.)

(2)

(3)

(4)

(5)

câble (5)

(6)

Exemples d'applications pour e-drive

Logistique
- Picking
- Chariots colis
- Chariots spéciaux marchandises diverses

Restauration
- Dessertes et chariots repas
- Chariots mise en température

Hôtel
- Chariots de service
- Chariots de blanchisserie
- Chariots à bagages

Hôpitaux
- Chariots repas
- Chariots réchauffe
- Tables chirurgicales

Caractéristiques

Catégorie:	Assistance au démarrage
Roue:	UFF Caoutchouc élastique, non-tâchant, Shore A63, Ø 125 mm
Tension:	24 V DC
Temperature en activité:	5°C à 40°C
Temperature de stockage:	-20°C à 50°C
Charge max.:	400 kg
Capacité batterie:	14 Ah lead-gel (standard)
Autonomie:	Convient sur approx. 200 cycles sous 400kg
Réglage:	Interface USB
Certification:	Certifi ée DIN EN ISO 13849
Indice protection:	IPX4
Humidité:	90°C sans condensation
Options de fixation de la commande:	Commande flexible adaptable sur tube et surfaces planes
Materiaux Commande:	Nylon renforcé
Unité:	Certifi ée DIN ISO 13849

Le produit est conforme aux exigences de santé et de sécurité essentielles spécifiées par la directive Machines 2006/42 / CE. (Annexe 2, partie 1, article B pour les machines incomplètes.)