TENTE Institutional

Roulette Design
LINEA

TENTE®
Better Mobility. Better Life.

LINEA Roulette Double Galet

Série 5920/Série 5940

La gamme de roulettes à double galet LINEA créée par TENTE se distingue par sa très grande qualité et son design exclusif. Des méthodes de production de pointe et l'emploi de matières techniques garantissent une fonctionnalité et une solidité optimale.

Les roulettes LINEA sont fabriquées avec des matériaux de haute qualité, résistant aux détergents et désinfectants les plus répandus.

La gamme LINEA est large, elle permet à chacun de trouver une solution adaptée à ses besoins :

- Appareils et équipements médicaux
- Mobilier à usage collectif et professionnel
- Mobilier grand public

Avantages :

- Matériaux solides assurant une résistance supérieure
- Bandage technique, réduisant les frottements et garantissant une excellente manoeuvrabilité
- Surface lisse pour faciliter l'entretien et limiter l'accumulation de la poussière
- Design moderne, plusieurs fois primé au niveau international, qui mettra en valeur vos produits
- Personnalisations et adaptations techniques et esthétiques possibles

Disponible :

5920/5940	Roulette Pivotante
5925/5945	Roulette Pivotante avec blocage de roue
5941	Roulette Pivotante avec blocage directionnel
5947	Roulette Pivotante à blocage total

Les Versions conductrices d'électricité sont identifiables par le couvercle de tête pivotante jaune.

Fixations :

Trou central

Platine

Tige

Le trou central permet le montage avec des vis standards M 10 ou M 12.

Couleurs :

RAL 9002
Blanc gris

RAL 7001
Gris argent

LINEA Light, Série 5920

Fabriquée avec des matériaux de très haute qualité, fixation trou borgne, toutes les fixations sont bi-chromatées

Platine

Tige circlip à Collerette

Tige filletée

Roues:

PJI*	Corps de roue : Polypropylène Bandage: TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) moyeu lisse
YGI*	Version identique mais conductrice d'électricité, non-tachant
UAI/UAO*	Corps de roue : Polyamide Bandage: Polyuréthane Moyeu lisse
XSI/XSO*	Version identique mais conductrice d'électricité, non-tachant
UAP	Corps de roue : Polyamide Bandage: Polyuréthane Roulement à billes de précision
XSP	Version identique mais conductrice d'électricité, non-tachant

Diamètres de roues : 075 mm et 100 mm
Capacité de charge : 60 à 100 kg par roulette

* Uniquement en diamètre 075 mm.

Design Primé

Produit de haute qualité
Prix Interzum

Gute Gestaltung
Deutscher
Designer Club

Prix du Design de la République Féderale d'Allemagne – Nommé

2ème Prix Universal Home Product Design
Décerné par le Ministère des Affaires Économiques, des PME et de l'Énergie de Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Série 5940

Fabriquée en matériaux de très haute qualité, roulements à billes de précision dans la tête pivotante, toutes les fixations sont bi-chromatées

Roues :

UAP	Corps de roue: Polyamide Bandage: Polyuréthane Roulement à billes de précision
XSP	Version identique mais conductrice d'électricité, non tachant
UAC	Corps de roue: Polyamide Bandage: Polyuréthane Roulement à billes de précision inox
XSC	Version identique mais conductrice d'électricité, non tachant

Diamètres de roues : 100 mm et 125 mm
Capacité de charge : 100 et 110 kg par roulette

Série 5940 LH (Low Height)

Pour les applications spéciales exigeant une hauteur particulièrement basse, il existe des versions dont la hauteur totale n'excède que de quelques millimètres le diamètre des roues.

Roue Ø 075 mm –
Hauteur totale 078 mm
Roue Ø 100 mm –
Hauteur totale 103 mm

Disponible :

5940	Roulette Pivotante
5945	Roulette Pivotante avec blocage de roue

Toutes les versions sont disponibles avec des trous centraux de Ø 8 mm et Ø 10 mm.

Roues :

UAP	Corps de roue : Polyamide Bandage : Polyuréthane Roulement à billes de précision
XSP	Version identique mais conductrice d'électricité, non tachant

Diamètre de roues : 075 mm et 100 mm
Capacité de charge : jusqu'à 100 kg par roulette

Frein de roue / Frein total suiveur :

Standard

Frein coup de pied

Frein directionnel :

Standard

Frein coup de pied

TENTE Institutional

TENTE®
Better Mobility. Better Life.

TENTE Roulettes Polymères
13, rue des Charmois
B. P. 51
F-39700 La Barre
Tel.: +33 (0) 3 84 71 32 40
Fax: +33 (0) 3 84 81 23 24
e-mail: info@tente-rp.fr

LINEA Roulette Double Galet

Variantes

5920, RAL 7001

5925, RAL 9002

5925, RAL 9002,
frein noir en option

5940, LH, RAL 7001

5945, LH, RAL 7001

5945, LH, RAL 9002

5940, RAL 9002

5941, RAL 9002

5947, RAL 9002

5940, RAL 7001

5947, RAL 7001,
frein coup de pied en option

5947, RAL 7001,
frein coup de pied noir en option

5941, RAL 9002

5947, RAL 9002

5947, RAL 9002,
frein noir en option

Reportez-vous à notre catalogue général et rendez-nous visite sur notre site internet: www.tente.com

1/2011 © Copyright