

LINEA

5925PJI040P41-38x38/10 LOW

EAN 4031582409888



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Rueda giratoria con freno de rueda, Soporte de poliamida, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso



La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	40 mm
Ancho de la rueda	12 mm
Ancho de rueda	52 mm
Medida de pletina	38 x 38 mm
Distancia de agujeros	27 x 27 mm
Diámetro de agujero	5 mm
Desplazamiento	12 mm
Interferencia de giro	90 mm
Altura total	43.5 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12528
Peso de la rueda	0.054 kg
Radio giratorio	45 mm
Dureza del bandaje	Shore A 87
Capacidad de carga	40 kg
Capacidad de carga estática	80 kg

Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protección contra el óxido	● ● ● ● ○