

KAPPA FLEX

9750IEP160P63

EAN 4031582414547

Rueda giratoria, Con muelle, Soporte y pletina de acero soldada con rodamientos conicos, pletina de fijación. núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	160 mm
Ancho de la rueda	50 mm
Medida de pletina	142 x 111 mm
Distancia de agujeros	112/99 x 83/74 mm
Diámetro de agujero	12.7 mm
Desplazamiento	69 mm
Interferencia de giro	298 mm
Altura total	220 mm
Altura con carga	205 mm
Temperatura	-20 / +85 °C
Norma	EN_12533
Peso de la rueda	5 kg
Radio giratorio	149 mm
Dureza del bandaje	Shore A 68
Capacidad de carga	450 kg
Capacidad de carga estática	600 kg

Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ●
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○