

# OMIKRON FLEX

9858FCP200P63 83shA HL50

EAN 4031582457421



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original

## Datos técnicos

Diámetro de la rueda	200 mm
Ancho de la rueda	50 mm
Medida de pletina	140 x 110 mm
Distancia de agujeros	105 x 80 mm
Diámetro de agujero	13 mm
Agujero pasante	105 x 80 mm
Altura total	272 mm
Altura con carga	237 mm
Máxima compresión	
Temperatura	-20 / +60 °C
Norma	EN_12533
Peso de la rueda	10 kg
Dureza del bandaje	Shore A 83
Capacidad de carga	900 kg
Capacidad de carga estática	1200 kg

## Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ● ●
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○