

STORA

2370PIP100S74

EAN 4031582369359

Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, Espiga roscada de cuello cuadrado remachada.. Núcleo de la rueda de polipropileno. Bandaje: Goma maciza de color gris que no deja huella, cojinete de bolas a precisión.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	100 mm
Ancho de la rueda	32 mm
Espiga roscada	M12X16 mm
Desplazamiento	35 mm
Interferencia de giro	170 mm
Altura total	128 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12530
Radio giratorio	85 mm
Dureza del bandaje	Shore A 75
Capacidad de carga	80 kg
Capacidad de carga estática	160 kg

Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○