

AGILA**2470YGO100R47-36-40**

EAN 4031582344202

Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero zincado, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, eje de rueda atornillado, expansivo (cuadrado). Núcleo de rueda de polipropileno, electroconductiva, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso. Por favor, indique el diámetro interior del tubo requerido cuando haga su pedido.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	100 mm
Ancho de la rueda	32 mm
Diámetro del expansivo	36 - 40 mm
Desplazamiento	38 mm
Interferencia de giro	176 mm
Altura total	138 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Norma	EN_12530
Radio giratorio	88 mm
Dureza del bandaje	Shore A 87
Capacidad de carga	80 kg
Capacidad de carga estática	160 kg

Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

Dimensiones**Estructura y montaje**