

STORA

2370PIP125S74

EAN 4031582369328

Kääntöpyörä, Runko on valmistettu puristetusta, kirkkaasti sinkitystä, sinipassivoidusta teräksestä, kaksoiskuulalaakeri, kääntöpää, pyöränakseli mutterilla, kierretappi neliökannalla, niitattu. Pyörän keskiö polypropeenaa, Juoksupinta: umpikumia, harmaa, jälkiä jättämätön, kuulalaakeroitu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Kuvitus voi poiketa alkuperäisestä tuotteesta

Tekniset tiedot

Pyörän halkaisija	125 mm
Pyörän leveys	32 mm
Kierteitetty varsi	M12X16 mm
Ylitys	38 mm
Kääntösäteen haitta	201 mm
Kokonaiskorkeus	154 mm
Lämpötila	- 20 / + 60 °C
Standardi	EN_12530
Kääntösäde	100.5 mm
Juoksupinnan kovuus	Shore A 75
Kantavuus	100 kg
Staattinen kantavuus	160 kg

Ominaisuudet

Vierintävastus	● ● ● ○ ○
Käyttööäni	● ● ● ○ ○
Hiertyminen	● ● ● ○ ○
Korroosiosuoja	● ● ● ○ ○