

## LINEA

## 5925XGI065L51-10 DOM27

EAN 4031582341867

kääntöpyörä jarrulla, runko polyamidia, sokea reikä. Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: TENTEprene (musta termoplastinen kumi), liukulaakeroitu, sähköä johtava



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Kuvitus voi poiketa alkuperäisestä tuotteesta

## Tekniset tiedot

Pyörän halkaisija	65 mm
Pyörän leveys	7 mm
Pyörän leveys	42 mm
Keskiöreikä	10 mm
Kaulus-Ø	27 mm
Kääntösäteen haitta	154 mm
Kokonaiskorkeus	68 mm
Lämpötila	- 10 / + 40 °C
Standardi	EN_12528
Kääntösäde	77 mm
Juoksupinnan kovuus	Shore A 87
Kantavuus	50 kg
Staattinen kantavuus	100 kg

## Ominaisuudet

Vierintävastus	● ● ● ○ ○
Käyttöäni	● ● ● ○ ○
Hiertyminen	● ● ● ○ ○
Korroosiosuoja	● ● ● ● ○

## Structure &amp; Mounting

