

AGILA

2476PJP150R36-32S30 4xM6

EAN 4031582301847

Roulette pivotante avec blocage centralisé, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision, avec pare-fils

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	150 mm
Largeur de roue	32 mm
Largeur de la roulette	60 mm
Diamètre de la tige	32 mm
Longueur de la tige	51 mm
Diamètre du dôme	60 mm
Déport	45 mm
Diamètre d'encombrement	240 mm
Hauteur	188 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN_12530
Poids	1.069 kg
Rayon d'encombrement	120 mm
Dureté du bandage	Shore A 87
Capacité de charge dynamique	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Construction et montage

