

ALPHA

3377POO100P30-13 white

EAN 4031582425383

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Trou central. Corps de roue polypropylène, moyeu lisse



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

| | |
|------------------------------|----------------|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 36 mm |
| Trou central | 13 mm |
| Déport | 41 mm |
| Diamètre d'encombrement | 233 mm |
| Hauteur | 108 mm |
| Résistance à la température | - 20 / + 60 °C |
| Norme | EN_12532 |
| Rayon d'encombrement | 116.5 mm |
| Dureté du bandage | Shore D 65 |
| Capacité de charge dynamique | 150 kg |
| Capacité de charge statique | 300 kg |

Propriétés

| | |
|--------------------------|-----------|
| Résistance au roulement | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit du mouvement | ● ● ● ○ ○ |
| Usure | ● ● ● ● ● |
| Résistance à l'oxydation | ● ● ● ○ ○ |