

AGILA

2675PAP3x1.25P30-13

EAN 4031582435542

Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps de roue polypropylène, bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	76.2 mm
Largeur de roue	31.75 mm
Trou central	13 mm
Déport	36 mm
Diamètre d'encombrement	224 mm
Alésage - Ø	10 mm
Longueur de moyeu	41 mm
Hauteur	101 mm
Norme	ICWM
Rayon d'encombrement	112 mm
Dureté du bandage	Shore D 41
Capacité de charge dynamique	102 kg
Capacité de charge statique	204 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

AGILA

2675PAP3x1.25P30-13

EAN 4031582435542



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

