

LUMINA

AA20PJI050B10-11x22 TFR

EAN 4031582385823

Roulette pivotante, Chape en polypropylène
, Tige lisse avec circlips. Corps de roue polypropylène, Bandage:
caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	50 mm
Largeur de roue	10 mm
Largeur de la roulette	55 mm
Tige lisse avec circlips	11 x 22 mm
Diamètre d'encombrement	98 mm
Hauteur	62.5 mm
Résistance à la température	- 10 / + 40 °C
Norme	EN_12528
Poids	0.1 kg
Rayon d'encombrement	49 mm
Dureté du bandage	Shore A 87

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○