

COMPACTA

2198PJI025P60-40,5x19

EAN 4031582418583

Roulette fixe, Chape en acier, Finition zinguée, Axe de roue riveté, Fixation à platine.

Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	25 mm
Largeur de roue	13 mm
Largeur de la roulette	17 mm
Dimension de platine	40 x 17 mm
Distance entre axe	30 mm
Diamètre des trous	4,5 mm
Hauteur	28 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN_12530
Poids	0.022 kg
Dureté du bandage	Shore A 75
Capacité de charge dynamique	10 kg
Capacité de charge statique	20 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○