

LINEA**5941UAP125P50 RAL9002**

EAN 4031582352375

Roulette pivotante à blocage directionnel, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	20 mm
Largeur de la roulette	82 mm
Dimension de platine	77 x 67,0 mm
Distance entre axe	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Diamètre des trous	8,5 mm
Diamètre du dôme	52 mm
Déport	40 mm
Diamètre d'encombrement	258 mm
Hauteur	146 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN_12530
Poids	1.017 kg
Rayon d'encombrement	129 mm
Dureté du bandage	Shore A 92
Capacité de charge dynamique	110 kg
Capacité de charge statique	220 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ○

Construction et montage