

LUMINA

AA23POI050B10-11x20

EAN 4031582317534

Ruota girevole con freno intermittente, supporto in polipropilene, Perno ad innesto rapido. Centro della ruota in polipropilene, mozzo a foro passante

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	50 mm
Larghezza della ruota	8 mm
Larghezza ruota	55 mm
Attacco a perno	11 x 20 mm
Disassamento	20 mm
Ingombro piroettamento	104 mm
Altezza utile	55 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12528
Peso	0.097 kg
Raggio ingombro piroettamento	52 mm
Durezza della fascia	Shore D 65
Portata	40 kg
Portata statica	80 kg

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

Struttura e montaggio

