

# LUMINA

## 5525POI040L51-8

EAN 4031582317411

Ruota girevole con freno semplice, Supporto in poliammide, con foro cieco, per perni innesto rapido. Centro della ruota in polipropilene, mozzo a foro passante

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

### Informazioni Tecniche

Diametro ruota	40 mm
Larghezza della ruota	6 mm
Larghezza ruota	38 mm
Diametro foro asse	8 mm
Disassamento	11.5 mm
Ingombro piroettamento	104 mm
Altezza utile	44 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12528
Peso	0.025 kg
Raggio ingombro piroettamento	52 mm
Durezza della fascia	Shore D 65
Portata	30 kg
Portata statica	60 kg

### Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

### Struttura e montaggio

