

FORMA

6944UFP150P33 Q1-L30 white

EAN 4031582476354

センターロック、トータルロック及び方向ロックキャスター、housing made of alu die-casting, powder coated, plate fitting. ホイールセンター：ポリアミド
 タイヤ：ゴムタイヤ、ノンマーキング加工、精密ボールベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

技術データ

ホイール径	150 mm
ホイール幅	18 mm
プレートサイズ	92 x 64 mm
プレート穴位置	73 x 43 mm
プレート穴径	9 mm
オフセット	57 mm
取付高	207 mm
耐熱温度	- 18 / + 120 摂氏
旋回半径	137 mm
タイヤの硬さ	shore 60 A
耐荷重	135 kg

Advantages at a glance

回転抵抗	● ● ● ● ○
動作ノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ○ ○
さび止め	● ● ● ○ ○

FORMA

6944UFP150P33 Q1-L30 white

EAN 4031582476354



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

