

## FORMA

6947UFP150P33 grey

EAN 4031582476460

トータルロック旋回キャスター, housing made of alu die-casting, powder coated, plate fitting. ホイールセンター: ポリアミド  
 タイヤ: ゴムタイヤ、ノンマーキング加工、精密ボールベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

## 技術データ

ホイール径	150 mm
ホイール幅	18 mm
プレートサイズ	92 x 64 mm
プレート穴位置	73 x 45/43 mm
プレート穴径	10.7 x 9.5 mm
オフセット	57 mm
取付高	202 mm
耐熱温度	- 18 / + 120 摂氏
旋回半径	137 mm
タイヤの硬さ	shore 60 A
耐荷重	135 kg

## Advantages at a glance

回転抵抗	● ● ● ● ○
動作ノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ● ○
さび止め	● ● ● ○ ○

# FORMA

6947UFP150P33 grey

EAN 4031582476460



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

---

