

SUPRATECH

PJP075x25- 6

EAN 4031582070248

ホイールセンター：ポリプロピレン
 タイヤ：テンテプレーン(可塑性ゴム)、ノンマーキング加工、スレッドガード付、精密ボールベアリング、スレッドガード付

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

技術データ

ホイール径	75 mm
ホイール幅	25 mm
車軸穴直径	6.3 mm
ハブの長さ	28.2 mm
耐熱温度	- 20 / + 60 摂氏
規格	EN_12530
重さ	0.094 kg
タイヤの硬さ	shore A 87
耐荷重	75 kg
静荷重	150 kg

Dimensions



Advantages at a glance

回転抵抗	● ● ● ○ ○
動作ノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
さび止め	● ● ● ○ ○