

LINEA

5925XGI065L51-10 DOM27

EAN 4031582341867

Svingbar trinse med hjulbrens., Hus av ployamid, med sneppertfeste.
Felg av polyamid (PA6), bane av TENTEprene (svart termoplastisk gummi),
glidelager, elektrisk ledende



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Illustrasjonen kan avvike fra originalen

Tekniske data

Hjul diameter	65 mm
Hjulbredde	7 mm
Hjulbredde	42 mm
Senterhull	10 mm
Dom-Ø	27 mm
Svingdiameter	154 mm
Byggehøyde	68 mm
Temperatur	- 10 / + 40 °C
Standard	EN_12528
Svingradie	77 mm
Hjulbane hardhet	Shore A 87
Lastkapasitet	50 kg
Statisk belastning	100 kg

Structure & Mounting



Funksjoner

Rulle motstand	● ● ● ○ ○
Kjørestøy	● ● ● ○ ○
Slitasje	● ● ● ○ ○
Rust skydd	● ● ● ● ○