

# LINEA

## 5940UAP125P63

EAN 4031582433562

Zestaw obrotowy, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, płytki mocująca. Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z ostionkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione.

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

### Dane techniczne

Koło-Ø	125 mm
Szerokość koła	20 mm
Szerokość zestawu	82 mm
Wymiary płytki	137x105 mm
Rozstaw otworów płytki	105x75/80 mm
Otwór płytki	11 mm
Średnica główki widelca-Ø	52 mm
Wysięg	40 mm
Wysokość zabudowy	148 mm
Zakres temperatury	- 10 / + 40 °C
Standard	EN_12532
Masa	1.34 kg
Promień działania koła	109 mm
Twardość bieżni	Shore A 92
Nośność dynamiczna	130 kg

### Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ● ●
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ● ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ● ○