

STORA

2370PIP100S74

EAN 4031582369359

Zestaw obrotowy, Obudowa wykonana z tłoczonej blachy stalowej, ocynkowana i wypolerowana, pasywowana na niebiesko, dwurzędowe łożysko kulkowe obrotnicy, oś koła skręcana śrubą, trzpień gwintowany, nitowany, z kwadratowym łbem do przykręcania (nad obrotnicą). . Piasta koła wykonana polipropylenu, bieżnia lita guma, szara niebrudząca, precyzyjne łożysko kulkowe

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

Dane techniczne

Koło-Ø	100 mm
Szerokość koła	32 mm
Trzpień gwintowany	M12X16 mm
Wysięg	35 mm
Zasięg działania koła-Ø	170 mm
Wysokość zabudowy	128 mm
Zakres temperatury	- 20 / + 60 °C
Standard	EN_12530
Promień działania koła	85 mm
Twardość bieżni	Shore A 75
Nośność dynamiczna	80 kg
Nośność statyczna	160 kg

Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ○ ○
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ○ ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○