

LINEA

5940UAP125R05-22 RAL9002

EAN 4031582347364

Zestaw obrotowy, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, trzpień mocujący. Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z ostionkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.


Dane techniczne

Koło- \emptyset	125 mm
Szerokość koła	20 mm
Szerokość zestawu	82 mm
Trzpień- \emptyset	22 mm
Długość trzpienia	40 mm
Średnica główki widelca- \emptyset	52 mm
Wysięg	40 mm
Zasięg działania koła- \emptyset	218 mm
Wysokość zabudowy	143 mm
Zakres temperatury	- 20 / + 60 °C
Standard	EN_12530
Masa	0.95 kg
Promień działania koła	109 mm
Twardość bieżni	Shore A 92
Nośność dynamiczna	110 kg
Nośność statyczna	220 kg

Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ● ●
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ● ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ● ○

Wymiary



Mocowanie

