

LINEA

5920UAP075L51-10 RAL7001

EAN 4031582357677

Zestaw obrotowy, obudowa wykonana z poliamidu, z otworem zatrzaskowym do mocowań. Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z ostionkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

Dane techniczne

Koło- \emptyset	75 mm
Szerokość koła	15 mm
Szerokość zestawu	55 mm
Otwór mocujący	10 mm
Średnica główki widelca- \emptyset	30 mm
Wysięg	23 mm
Zasięg działania koła- \emptyset	130 mm
Wysokość zabudowy	75.5 mm
Zakres temperatury	- 20 / + 60 °C
Standard	EN_12528
Masa	0.177 kg
Promień działania koła	65 mm
Twardość bieżni	Shore A 92
Nośność dynamiczna	100 kg
Nośność statyczna	200 kg

Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ○ ○
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ○ ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ● ○

Mocowanie

