

LINEA

5947XSC100P30-11 RAL9002

EAN 4031582352535

Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, Otwór na śrubę. Piasta koła wykonana z Poliamidu, elektroprzewodzące, bieżnia z poliuretanu, wraz z osłonkami, precyzyjne łożysko kulkowe, nierdzewne.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

Dane techniczne

Koło- \emptyset	100 mm
Szerokość koła	20 mm
Szerokość zestawu	82 mm
Otwór mocujący	11 mm
Średnica główki widelca- \emptyset	52 mm
Wysięg	32 mm
Zasięg działania koła- \emptyset	216 mm
Wysokość zabudowy	118 mm
Zakres temperatury	- 10 / + 40 °C
Standard	EN_12530
Masa	0.715 kg
Promień działania koła	108 mm
Twardość bieżni	Shore A 92
Nośność dynamiczna	100 kg
Nośność statyczna	200 kg

Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ● ●
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ● ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ● ○

Mocowanie

