

# LINEA

## 5947XSC125P30-13 RAL9002

EAN 4031582352580

Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, Otwór na śrubę. Piasta koła wykonana z Poliamidu, elektroprzewodzące, bieżnia z poliuretanu, wraz z osłonkami, precyzyjne łożysko kulkowe, nierdzewne.

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

### Dane techniczne

Koło- $\emptyset$	125 mm
Szerokość koła	20 mm
Szerokość zestawu	82 mm
Otwór mocujący	13 mm
Średnica główki widelca- $\emptyset$	52 mm
Wysięg	40 mm
Zasięg działania koła- $\emptyset$	258 mm
Wysokość zabudowy	143 mm
Zakres temperatury	- 10 / + 40 °C
Standard	EN_12530
Masa	0.871 kg
Promień działania koła	129 mm
Twardość bieżni	Shore A 92
Nośność dynamiczna	130 kg
Nośność statyczna	260 kg

### Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ● ●
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ● ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ● ○

### Mocowanie

