

LINEA

5940UAP125R05-32 CC R9002

EAN 4031582382617

Zestaw obrotowy, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, trzpień mocujący. Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z osłonkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione. Obudowa z wbudowaną osłoną kablową wykonaną z polietylenu.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

Dane techniczne

Koło-Ø	125 mm
Szerokość koła	15 mm
Szerokość zestawu	71 mm
Trzpień-Ø	32 mm
Długość trzpienia	45 mm
Wysięg	40 mm
Zasięg działania koła-Ø	205 mm
Wysokość zabudowy	130 mm
Zakres temperatury	- 20 / + 80 °C
Standard	similar_EN12531
Masa	0.994 kg
Promień działania koła	102.5 mm
Twardość bieżni	Shore A 92
Nośność dynamiczna	150 kg
Nośność statyczna	450 kg

Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ● ●
Hałas związany z ruchem	● ● ● ● ○
Ścieranie	● ● ● ● ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○

Mocowanie

