

LUMINA

AA20POI050B10-11x20

EAN 4031582317503

Roda giratória, Estrutura de Polipropileno, espiga lisa com anel de fixação.
Núcleo da roda de polipropileno, rolamento liso

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Dados técnicos

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Diâmetro da roda | 50 mm |
| Largura da roda | 7 mm |
| Largura da roda | 55 mm |
| Espiga metálica com anel de fixação | 11 x 20 mm |
| Desvio em relação ao eixo | 20 mm |
| Diâmetro raio giratório | 104 mm |
| Altura total | 56 mm |
| Temperatura | - 20 / + 60 °C |
| Norma | EN_12528 |
| Peso da roda | 0.105 kg |
| Raio giratório | 52 mm |
| Dureza da superfície de rodagem | Shore D 65 |
| Capacidade de carga | 40 kg |
| Cap. de carga estática | 80 kg |

Advantages at a glance

| | |
|---------------------------|-----------|
| Resistência de rolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Ruído de movimento | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste | ● ● ● ○ ○ |
| Protecção contra oxidação | ● ● ● ○ ○ |

Structure & Mounting

