

# OMIKRON FLEX

9850FCP200P63 83shA HL50

EAN 4031582457407



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт

## Технически данни

Диаметър на колело	200 мм
Ширина на гумите	50 мм
Размер на планката	140 x 110 мм
Център на отвора на планката	105 x 80 мм
Отвор на планката	13 мм
Отвор в центъра	105 x 80 мм
Издаване напред	100 мм
Интерференция на въртенето	400 мм
Конструктивна височина	272 мм
Обща височина с товар	237 мм
Максимална компресия	35 мм
Температура	-20 / +60 °C
Стандарт	EN_12533
Тегло	11 кг
Кръгов радиус	200 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор А 83
Динамична товароносимост	900 кг
Статична товароносимост	1200 кг

## Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ● ○
Шум при движение	● ● ● ● ○
Износване	● ● ● ● ●
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○