

ALPHA

3477UFR100P62

EAN 4031582305883

Въртящо колело с тотално фиксиращо устройство, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящо се с двоен сачмен лагер, завинтена ос на колелото, Защита на въртящ лагер от прах, закрепване на планка. Тяло на колелото от полиамид, работна повърхнина от еластична гума, немаркираща, ролков лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт


Технически данни

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Диаметър на колело | 100 мм |
| Ширина на гумите | 34 мм |
| Ширина на колелото | 75 мм |
| Размер на планката | 105 x 80 мм |
| Център на отвора на планката | 80/77 x 60 мм |
| Отвор на планката | 9 мм |
| Купол-Ø | 75 мм |
| Издаване напред | 41 мм |
| Интерференция на въртенето | 246 мм |
| Конструктивна височина | 128 мм |
| Температура | - 20 / + 80 °C |
| Стандарт | EN_12532 |
| Тегло | 0.99 кг |
| Кръгов радиус | 123 мм |
| Твърдост на работната повърхнина | Твърдост по Шор А 63 |
| Динамична товароносимост | 160 кг |
| Статична товароносимост | 320 кг |

Бляскави предимства

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Съпротивление при завъртане | ● ● ● ○ ○ |
| Шум при движение | ● ● ● ● ● |
| Износване | ● ● ● ○ ○ |
| Защита от ръжда | ● ● ● ○ ○ |

Размери



Устройство и монтаж



ALPHA

3477UFR100P62

EAN 4031582305883



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Устройство и монтаж

