

# ALPHA

## 3470UFR125P62 blue

EAN 4031582304442

Въртящо колело, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящо се с двоен сачмен лагер, завинтена ос на колелото, Защита на въртящ лагер от прах, закрепване на планка. Тяло на колелото от полиамид, работна повърхнина от еластична гума, немаркираща, ролков лагер

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт


### Технически данни

Диаметър на колело	125 мм
Ширина на гумите	40 мм
Ширина на колелото	75 мм
Размер на планката	105 x 80 мм
Център на отвора на планката	80/77 x 60 мм
Отвор на планката	9 мм
Купол-Ø	75 мм
Издаване напред	40 мм
Интерференция на въртенето	205 мм
Конструктивна височина	155 мм
Температура	- 20 / + 80 °C
Стандарт	EN_12532
Тегло	0.958 кг
Кръгов радиус	102.5 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор А 63
Динамична товароносимост	250 кг
Статична товароносимост	500 кг


### Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ● ●
Износване	● ● ● ○ ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

### Размери



### Устройство и монтаж



# ALPHA

3470UFR125P62 blue

EAN 4031582304442



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Устройство и монтаж

---

