

LINEA**5947UAP100P30-11 RAL9002**

EAN 4031582368673

Въртящо колело с тотално фиксиращо устройство, Корпус от полиамид, прецизен сачмен лагер във въртяща се глава, Отвор за завинтване. Корпус на колелото от полиамид, работна повърхнина от полиуретан, прецизен сачмен лагер

TENTE


BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	100 мм
Ширина на гумите	20 мм
Ширина на колелото	82 мм
Отвор в центъра	11 мм
Купол-Ø	52 мм
Издаване напред	32 мм
Интерференция на въртенето	216 мм
Конструктивна височина	118 мм
Температура	- 10 / + 40 °C
Стандарт	EN_12530
Тегло	0.706 кг
Кръгов радиус	108 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор А 92
Динамична товароносимост	120 кг
Статична товароносимост	240 кг

Устройство и монтаж**Бляскави предимства**

Съпротивление при завъртане	● ● ● ● ●
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ○
Защита от ръжда	● ● ● ● ○