

# ULTRATECH

ICP160x50-Ø20 soft

EAN 4031582445084

Centre de roda d'alumini, banda de rodadura: Poliuretà, Ultratech, disponible per a velocitats fins a 16Km/h, rodament de boles a precisió.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto pot ser diferent de producte original

## Dades tècniques

Diàmetre de la roda	160 mm
Ample de la roda	50 mm
Diàmetre de l'eix	20 mm
Longitud de l'eix	60 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12532
Pes de la roda	1.1 kg
Duresa de la banda de rodolament	Shore A 75
Capacitat de càrrega	800 kg
Cap. de càrrega estàtica	1600 kg

## Dimensions



## Avantatges en un cop d'ull

Resistència a la rodadura	● ● ● ○ ○
Soroll en moviment	● ● ● ○ ○
Desgastament	● ● ● ● ○
Protecció contra l'oxidació	● ● ● ○ ○

## Estructura i muntatge

