

ULTRATECH

FCP160x50-Ø20

EAN 4031582445152

Centre de roda de ferro, banda de rodadura: Poliuretà, Ultratech apte per a altes velocitats de fins a 16km/h, rodament de boles a precisió.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto pot ser diferent de producte original

Dades tècniques

Diàmetre de la roda	160 mm
Ample de la roda	50 mm
Diàmetre de l'eix	20 mm
Longitud de l'eix	60 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12532
Pes de la roda	1.1 kg
Duresa de la banda de rodolament	Shore A 92
Capacitat de càrrega	800 kg
Cap. de càrrega estàtica	1600 kg

Dimensions



Avantatges en un cop d'ull

Resistència a la rodadura	● ● ● ● ○
Soroll en moviment	● ● ● ○ ○
Desgastament	● ● ● ● ○
Protecció contra l'oxidació	● ● ● ○ ○

Estructura i muntatge

