

# FORMA

## 6944UFP125P33 L1-L30 grey

EAN 4031582476408

Roda giratòria amb fre central, total o direccional, housing made of alu die-casting, powder coated, plate fitting. Nucli de roda de poliamida, banda de rodadura de goma elàstica, sense deixar petjada , coixinet de rodets

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto pot ser diferent de producte original

### Dades tècniques

Diàmetre de la roda	125 mm
Ample de la roda	18 mm
Mesura de platina	92 x 64 mm
Distància de forats	73 x 43 mm
Diàmetre de forat	8 mm
Desplaçament	41 mm
Altura total	180 mm
Temperatura	- 18 / + 120 °C
Radi giratori	109 mm
Duresa de la banda de rodolament	Shore 60 A
Capacitat de càrrega	125 kg

### Avantatges en un cop d'ull

Resistència a la rodadura	● ● ● ● ○
Soroll en moviment	● ● ● ● ○
Desgastament	● ● ● ● ○
Protecció contra l'oxidació	● ● ● ○ ○

# FORMA

6944UFP125P33 L1-L30 grey

EAN 4031582476408



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Estructura i muntatge

