

FORMA

6941UFP125P33 white

EAN 4031582477375

Roda giratòria amb fre direccional, housing made of alu die-casting, powder coated, plate fitting. Nucli de roda de poliamida, banda de rodadura de goma elàstica, sense deixar petjada, coixinet de rodets

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto pot ser diferent de producte original

Dades tècniques

Diàmetre de la roda	125 mm
Ample de la roda	18 mm
Mesura de platina	92 x 64 mm
Distància de forats	73 x 45/43 mm
Diàmetre de forat	10.7 x 9.5 mm
Desplaçament	41 mm
Altura total	166 mm
Temperatura	- 18 / + 120 °C
Radi giratori	117 mm
Duresa de la banda de rodolament	Shore 60 A
Capacitat de càrrega	125 kg

Avantatges en un cop d'ull

Resistència a la rodadura	● ● ● ● ○
Soroll en moviment	● ● ● ● ○
Desgastament	● ● ● ● ○
Protecció contra l'oxidació	● ● ● ○ ○

FORMA

6941UFP125P33 white

EAN 4031582477375



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Estructura i muntatge

